



FB6013089016

**Dérivation en T pour goulotte FB 60x130mm blanc signalisation**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|          |        |
|----------|--------|
| Hauteur  | 61 mm  |
| Largeur  | 130 mm |
| Mesure a | 210 mm |

**Accessoires**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Type d'accessoires | Moulé |
|--------------------|-------|

**Normes**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

**Matière**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Matière               | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement de surface | Non traité                            |
| Couleur               | Blanc signalisation                   |
| Code RAL              | 9016                                  |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP30 |

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

**Equipement**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

**Configuration**

|               |     |
|---------------|-----|
| Chevauchement | Non |
|---------------|-----|

**Convient pour**

|           |  |
|-----------|--|
| FB 60x130 |  |
|-----------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Illustrations | dessins**

