



BSR02MTK

**Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Kupfer**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja   |
| Mit Bodenbelagsaussparung   | Nein |

**Abmessungen**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 86 mm  |
| Einbaudurchmesser | 122 mm |
| Aussendurchmesser | 150 mm |

**Konfiguration**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Einbaugrösse (Unterflursysteme) | R02 |
|---------------------------------|-----|

**Installation, Montage**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Hohlbodenmontage  | Ja   |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja   |
| Geeignet für Aussenbereich     | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja   |
| Geeignet für Nasspflege        | Ja   |

**Anleitung**

|             |      |
|-------------|------|
| Bodenpflege | Nass |
|-------------|------|

**Werkstoff**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Werkstoff | Altkupfer<br>Zink |
|-----------|-------------------|

**Einsatzbedingungen**

|   |       |
|---|-------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 15 kN |
|---|-------|

**Abdeckung, Tür**

|                  |      |
|------------------|------|
| Werkstoff Deckel | Zink |
|------------------|------|

**Einsatzbedingungen**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 3 kN |
|--------------------------------------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Deckelausführung | Tubus |
|------------------|-------|

**Funktionen**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
|-----------------------------|----|

**Texte**

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Kabelausslass | Mit Kabelausslass im Deckel |
|---------------|-----------------------------|

**Werkstoff**

|       |        |
|-------|--------|
| Farbe | Kupfer |
|-------|--------|

**Anschluss**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 3 |
|---------------------------------|---|

**Ausstattung**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO | 0 |
| Anzahl der Gerätebecher      | 0 |
| Anzahl der Gerätebecher      | 0 |

**Sicherheit**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Schutzart IP                        | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK                   | IK10 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP66 |

Nachhaltigkeit

REACH-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

