



BSR02MTK

**Tapa metálica para caja de instalación R02 Cobre envejecido**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con alfombrilla de apertura	No

**Dimensiones**

Profundidad del montaje	86 mm
Diámetro incorporado	122 mm
Diámetro externo	150 mm

**Configuración**

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R02
--	-----

**Instalación, montaje**

Adecuado para montaje empotrado en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza con agua	Sí

**Instrucciones**

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

**Materiales**

Material	Cobre antiguo Zinc
----------	-----------------------

**Condiciones de uso**

Carga vertical aplicada a través de la superficie mayor (carga pesada)	15 kN
--	-------

**Tapa, puerta**

Material de la parte superior	Zinc
-------------------------------	------

**Condiciones de uso**

Carga vertical aplicada a través de área de menor superficie	3 kN
--	------

**Tapa, puerta**

Tipo de tapa	Tabo
--------------	------

**Funciones**

Adecuado para conductos bajo suelo	Sí
------------------------------------	----

**Texto**

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

**Materiales**

Colour	Cobre
--------	-------

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	3
---	---

**Equipo**

Número de tomas SCHUKO	0
Número de cajas de salida	0
Número de mecanismos	0

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK10
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP66

Sostenibilidad

Conforme REACH

Sí

Ilustraciones e imágenes

