



BSR02MTK

**ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ IP67 COPPER-PLATED**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Αρχιτεκτονική**

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Ναι
Με άνοιγμα	Όχι

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος	86 mm
Διάμετρος τοποθέτησης	122 mm
Εξωτερική διάμετρος	150 mm

**Ρύθμιση**

Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	R02
---	-----

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Ναι
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμα	Ναι

**Οδηγίες**

Συντήρηση δαπέδου	υγρό καθάρισμα
-------------------	----------------

**Υλικά**

Υλικό	Παλιός χαλκός Ψευδάργυρος
-------	------------------------------

**Συνθήκες χρήσης**

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)	15 kN
---	-------

**Κάλυμμα, πόρτα**

Υλικό κάλυψης	Ψευδάργυρος
---------------	-------------

**Συνθήκες χρήσης**

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	3 kN
--	------

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος καπακιού	Σωλήνας
----------------	---------

**Λειτουργίες**

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναι
--	-----

**Κείμενο**

Έξοδος καλωδίου	Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-----------------	-------------------------------

**Υλικά**

Χρώμα	Χαλκός
-------	--------

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	3
--------------------------------------	---

**Εξοπλισμός**

Αριθμός υποδοχών SCHUKO	0
Αριθμός κουτιών εξόδου	0
Αριθμός πλακιδίων	0

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK10
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP66

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC

Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

