



BSR02MTM

**Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Messing**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

**Abmessungen**

Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	150 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R02
--------------------------------	-----

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege	Nass
-------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Messing Altmessing Zink
-----------	-------------------------------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	15 kN
---	-------

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Zink
------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN
--------------------------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Tubus
------------------	-------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Texte**

Kabelausslass	Mit Kabelausslass im Deckel
---------------	-----------------------------

**Werkstoff**

Farbe	Messing
-------	---------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	3
---------------------------------------	---

**Ausstattung**

Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0
Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Gerätebecher	0

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

