



BSR02MTM

## Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Messing

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja   |
| Mit Bodenbelagsaussparung   | Nein |

#### Abmessungen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 86 mm  |
| Einbaudurchmesser | 122 mm |
| Aussendurchmesser | 150 mm |

#### Konfiguration

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Einbaugrösse (Unterflursysteme) | R02 |
|---------------------------------|-----|

#### Installation, Montage

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Hohlbodenmontage  | Ja   |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja   |
| Geeignet für Aussenbereich     | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja   |
| Geeignet für Nasspflege        | Ja   |

#### Anleitung

|             |      |
|-------------|------|
| Bodenpflege | Nass |
|-------------|------|

#### Werkstoff

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Werkstoff | Messing<br>Altmessing<br>Zink |
|-----------|-------------------------------|

#### Einsatzbedingungen

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 15 kN |
|-----------------------------------------------------|-------|

#### Abdeckung, Tür

|                  |      |
|------------------|------|
| Werkstoff Deckel | Zink |
|------------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 3 kN |
|--------------------------------------|------|

#### Abdeckung, Tür

|                  |       |
|------------------|-------|
| Deckelausführung | Tubus |
|------------------|-------|

#### Funktionen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
|-----------------------------|----|

#### Texte

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Kabelausslass | Mit Kabelausslass im Deckel |
|---------------|-----------------------------|

#### Werkstoff

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Messing |
|-------|---------|

#### Anschluss

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 3 |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO    | 0 |

#### Ausstattung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Anzahl der Gerätebecher | 0 |
|-------------------------|---|

#### Sicherheit

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Schutzart IP                        | IP20 |
| Stossfestigkeit IK                  | IK10 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP66 |

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform

Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

