



BSR02MTM

Kovové podlahové víko s trubkovým vývodem R02 IP66/IP20, mosazná

Technické vlastnosti

Architektura

S ochranným rámem na koberce	Ano
S prostorem pro koberec	Ne

Rozměry

Vestavěná hloubka	86 mm
Vestavěný průměr	122 mm
Vnější průměr	150 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	R02
---	-----

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ano

Instrukce

Údržba podlah	Mokré
---------------	-------

Materiál

Materiál	Mosaz Stará mosaz Zinek
----------	-------------------------------

Kryt, dveře

Materiál krytu	Zinek
----------------	-------

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	15 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

Kryt, dveře

Typ víka	Trubice
----------	---------

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

Texty

Vývod kabelů	S kabelovým vývodem v krytu
--------------	-----------------------------

Materiál

Barva	Mosaz
-------	-------

Připojení

Počet vstupů potrubí	3
----------------------	---

Vybavení

Počet zásuvek SCHUKO	0
Počet nosičů přístrojů	0
Počet zásuvkových boxů	0

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK10
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP66

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
----------------	-----

Ilustrace a výkresy

