



FP21SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1950x300x205mm, leer

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1950 mm |
| Breite                   | 300 mm  |
| Tiefe                    | 205 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm    |

**Sicherheit**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44                           |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                |
| Schließungstyp                 | Stangenschloss<br>Ohne Schloss |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09                           |

**Ausstattung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Felder                           | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |

**Installation, Montage**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Montage auf                | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein             |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiß          |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Ausstattung**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 12 |
|---------------|----|

**Werkstoff**

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Anzahl Schranktüren          | 1         |
| Anzahl der Schlösser         | 1         |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein      |
| Art der Schranktür           | Einzeltür |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|