



FP21SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1950x300x205mm, leer

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1950 mm
Breite	300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stossfestigkeit IK	IK09

##### Ausstattung

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2

##### Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

##### Werkstoff

Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	12
---------------	----

##### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----