Fiche technique du produit
B45311

B45311

Colonne speed TerCia CLS-C45 1 face Hmax fixation 2700 à 3000mm alu blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	66 mm
Largeur	66 mm
Hauteur d'installation	2,7 - 3,0 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure / utile	1200 - 1200 mm²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1

Equipement

Réglable	Oui
Portatifs	Non

Câble

Position d'entrée du câble	Dessus

Installation, montage

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Non

Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc
Code RAL	9010

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins