



BRH6510019016

Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr zu BRH 65x100mm Oberteil 80mm vw

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	100 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	5750 - 5750 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Kompatibilität

Format Geräteinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
-------------------------------	-----------------------------------

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Verkehrsweiss
RAL Nummer	9016

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Mit Kabelhalteklammer	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

