



BRH6510019016

Socle de goulotte montage frontale BRH 68x100mm couv. 80mm sans halogène blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure	5750 - 5750 mm ²
--------------------	-----------------------------

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
----------------------------------	-----------------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	PC-ABS
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Equipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

