



BRH6510019016

BRH65 bodemprofiel 65x100 mm halogeenvrij, 2 m, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	100 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Deur 2	0 mm
Dekselbreedte 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	5750 - 5750 mm ²
-----------------	-----------------------------

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
------------------------------------	------------------------------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Verkeerswit
RAL-code	9016

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

