



WH25861109C

kallysto.line UP-KLK Gr.1 komplett: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13 Braun

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	92 x 92 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8014
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----