



WL1250

Schuko zásuvka 2-násobná- bílá, Lumina

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	81 mm
Hloubka	49 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění příchytkou Šroubovací přípojka

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ano
Se signálním světlem	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK02
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Potisk	Bez potisku
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Vhodné pro

Hager lumina

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano