



WL1250

Розетка з з/к подвійна Lumina, біла, 16A/230В

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Номинальна напруга	250 - 250 V
--------------------	-------------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	9016
---------	------

Розміри

Висота	81 mm
--------	-------

Глибина	49 mm
---------	-------

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm
---	-------

Ємність

Кількість модулів	0
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK02
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Сумісний із

Hager lumina	
--------------	--

Sustainability

Без галогену	Yes
--------------	-----

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----