



WL1250

### Розетка з з/к подвійна Lumina, біла, 16A/230В

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

##### Умови використання

Робоча температура -10 - 35 °C

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Colour Сигнальний білий

Код RAL 9016

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Метал  
Пластик

Обробка Необроблений

##### Розміри

Висота 81 mm

Глибина 49 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Гачкове кріплення  
Гвинтове з'єднання

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Так

З сигнальною лампою Ні

##### Акcesуари

Має поле для маркування Ні

##### Емність

Кількість модулів 0

##### Безпека

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

##### Тексти

Відбиток Без надруку

Захист Без посиленого захисту контакту

##### Сумісний із

lumina

**Sustainability**

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так