



WL1253

Розетка з з/к подвійна Lumina, чорна, 16A/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 250 V

Електричний струм

Номинальний струм 16 A

Умови використання

Робоча температура -10 - 35 °C

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Чорний

Код RAL 9004

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Необроблений
Покриті лаком

Розміри

Висота 109 mm

Ширина 81 mm

Глибина 49 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клемма

Тип монтажу Гачкове кріплення
Гвинтове з'єднання

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З сигнальною лампою Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 0

Безпека

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Захист Без посиленого захисту контакту

Сумісний із

lumina

Sustainability

Без галогену

Так

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так