



VKG404K

8-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct, 3-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Uitvoering

Aantal polen 5

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

Capaciteit

Aantal modules 24

Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

Afmetingen

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 475 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 3

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 1

Samenstelling

Aantal groepen 8

Aantal lichtgroepen 8

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP30

Beschermingsklasse Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja