



WL1252

Розетка з з/к подвійна Lumina, срібна, 16A/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Умови використання

Робоча температура -10 - 35 °C

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Срібний

Код RAL 9006

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал  
Пластик

Обробка Необроблений  
Покриті лаком

Розміри

Висота 109 mm

Ширина 81 mm

Глибина 49 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клемма

Тип монтажу Гачкове кріплення  
Гвинтове з'єднання

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З сигнальною лампою Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 0

Безпека

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Захист Без посиленого захисту контакту

---

**Сумісний із**

lumina

---

**Sustainability**

---

Без галогену

Так

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так

---