



FWKP10015009016

Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x150 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu E190

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu 4

Installation, montage

Perforation de socle Oui

Dimensions

Hauteur 100 mm

Largeur 150 mm

Longueur 2000 mm

Hauteur intérieure 95 mm

Largeur intérieure 145 mm

Section intérieure 13775 - 13775 mm²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) 60

Matière

Matière Acier

Traitement de surface Laqué

Equipement

Matière de la gaine Acier

Matière

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre 2

Peut être cloisonné Oui

Nombre de cloisons clipsables 1

Avec film de protection Oui

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui

Illustrations | dessins

