



LF2003607030

Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 20x35mm steingrau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	20 mm
Breite	33 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	420 - 420 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	2
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	2 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

