



WE025



InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir porte-étiquette pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Pure
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Commandes et indicateurs

Voyants	En accessoire
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis

Adapté à

Hager essensya	
----------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui