



85365100

**KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP KNX Funk polarweiß, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
------------------------	---------------

**Einstellungen**

Minimale Einschaltzeit	1 s
------------------------	-----

**Funktionen**

Maximale Einschaltzeit	180 min
------------------------	---------

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

**Lieferumfang**

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

**Beleuchtung**

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

**Erfassung**

Erfassungswinkel	220 - 220
Erfassungswinkel horizontal	0 - 220

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

**Texte**

Funktion	Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter