



B45036

Prise TerCia 2 pôles + terre triple spécial goulotte verte

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Vert
Code RAL 6029
Finition Mat
Matériau Polycarbonate (PC)
Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 45 mm
Largeur 135 mm
Profondeur 42,50 mm
Nombre d'unités 4
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur Goulotte d'installation

Connectivité

Type de montage Fixation par vis
Fixation par encliquetage

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF
Insert central rotatif Oui
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation Non

Capacité

Nombre de modules 6

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non
Résistance aux chocs IK IK07
Classe de protection (IP) IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Sans couvercle
Protection Sans protection