



BRP6513019011

## BR70130/1-RAL9010 kanaal

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

Hoogte	65 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm

#### Deksel, deur

Aantal deksels	1
breedte deur 1	80 mm
Deur 2	0 mm
breedte deur 3	0 mm

#### Afmetingen

Binnendoorsnede	6800 - 6800 mm <sup>2</sup>
-----------------	-----------------------------

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	20
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	40

#### Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
---	------------------------------------

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Grafietszwart
RAL-kleur	9011

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP40

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

#### Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

#### Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

#### Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja