



BRP6513019016

Osnova kanala BRP, 65x130 mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	65 mm
Širina	130 mm
Dužina	2000 mm

Poklopac, vrata

Broj poklopaca koji se mogu montirati	1
Širina poklopca 1	80 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm

Dimenzije

Unutrašnji presjek	6800 - 6800 mm ²
--------------------	-----------------------------

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napunjeno, sa uređajima)	20
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	40

Kompatibilnost

Format kompatibilan s instalacijom uređaja	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
--	-----------------------------------

Instalacija, montaža

Perforacija osnove	Da
--------------------	----

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Povezivost

Spojnicica kanala	Spojnice kao zaseban artikal
-------------------	------------------------------

Oprema

Držač kablova je sastavni dio seta	Ne
Broj držača kablova po metru	0
Sa zaštitnim filmom	Da

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

