



BRP6513019016

Osnova kanala BRP, 65x130 mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

|        |         |
|--------|---------|
| Visina | 65 mm   |
| Širina | 130 mm  |
| Dužina | 2000 mm |

Poklopac, vrata

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Broj poklopaca koji se mogu montirati | 1     |
| Širina poklopca 1                     | 80 mm |
| Širina poklopca 2                     | 0 mm  |
| Širina poklopca 3                     | 0 mm  |

Dimenzije

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Unutrašnji presjek | 6800 - 6800 mm <sup>2</sup> |
|--------------------|-----------------------------|

Kapacitet

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napunjeno, sa uređajima) | 20 |
| Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)  | 40 |

Kompatibilnost

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Format kompatibilan s instalacijom uređaja | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|

Instalacija, montaža

|                    |    |
|--------------------|----|
| Perforacija osnove | Da |
|--------------------|----|

Materijali

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materijal | Polivinilklorid (PVC) |
| Obrada    | Neobrađeno            |
| Boja      | Prometna bijela       |
| RAL kod   | 9016                  |

Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP40 |

Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|

Povezivost

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Spojnice kanala | Spojnice kao zaseban artikal |
|-----------------|------------------------------|

Oprema

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Držač kablova je sastavni dio seta | Ne |
| Broj držača kablova po metru       | 0  |
| Sa zaštitnim filmom                | Da |

Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |

Ilustracije / crteži

