



HW4S325DB

Int. automático ACB HW4 2500A 3P 85kA extraíble p.unidad de disparo sentinel

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	2500 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	85 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	85 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	85 kA

##### Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	8000
Número de maniobras mecánicas	20000

##### Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

##### Resistencia

Resistencia interna	13 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

##### Arquitectura

Número de polos	3
Número de polos protegidos	3
Tipo de construcción del dispositivo	Extraíble
Tipo de polo	3P3D

##### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	226,40 W
--	----------

##### Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí