



HW4S325DB

Air Circuit Breaker HW4 85 kA 2500 A 3P Drawout for sentinel TU

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2500 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	85 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	85 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	85 kA

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	8000
Maximale aantal mechanische schakelingen	20000

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Type voeding	AC

Weerstand

Inwendige weerstand	13 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

Uitvoering

Aantal polen	3
Aantal beveiligde polen	3
Uitvoering component	Uitrijbaar
Pooltype	3P3D

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	226,40 W
----------------------------------	----------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----