



WH25180903C

**kallysto.line ENC complet: Poussoir pivotant F-O/1 pôle/2->0<-1/ Gris Clair**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation

16 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande

Rotatif

Nombre de pôles

1

**Matière**

Couleur

Gris clair

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

**Dimensions**

Hauteur

92 mm

Largeur

92 mm

Profondeur

63 mm

Profondeur de montage

14 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

49 mm

**Installation, montage**

Montage

Encastré

**Commandes et indicateurs**

Type de bouton poussoir

Double bouton-poussoir

Contact d'acquittement

Non

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Textes**

Inscription

Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Type de commutation

Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

Type de raccordement

Avec bornes à vis

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui