



FP21TW

**Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x300x205**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Výška            | 1950 mm |
| Šířka            | 300 mm  |
| Hloubka          | 205 mm  |
| Tloušťka bočnice | 1 mm    |

**Bezpečnost**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Stupeň krytí IP        | IP54                      |
| Třída izolace          | Třída izolace             |
| Typ uzamčení           | Bez objímky proti zlomení |
| Mechanická odolnost IK | IK09                      |

**Vybavení**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Počet polí v šířce           | 1 |
| Počet otvorů v desce příruby | 2 |

**Instalace, montáž**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Montáž                      | Montáž na podlahu |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne                |

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Barva    | Bílá              |
| Kód RAL  | 9010              |
| Povrch   | Práškové lakování |
| Materiál | Ocel              |

**Vybavení**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet řad v rozvaděči | 12 |
|-----------------------|----|

**Kryt, dveře**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet dveří rozvaděče | 1  |
| Počet zámků           | 1  |
| Dveře/kryt průhledné  | Ne |

**Elektrický proud**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 250 A |
|-----------------|-------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|