



WH36580300C

**robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant de sortie 10000 mA

Courant assigné nominal 10 A

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25-+40 °C

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Duroplast

Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 17 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

Raccordement à fiche

Raccordement à ressort de traction

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Raccordement à fiche

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

**Cache, porte**

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

---

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

---

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

Housse	Plaque pleine
--------	---------------

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Type	Appareil gr. I
------	----------------

---

**Convient pour**

robusto encastré	
------------------	--

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---