



WH36580305A

**robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast  
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 48 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 17 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss  
Federzug-Anschluss

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Steckanschluss

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK07

---

**Sicherheit**

---

Schutzart IP	IP21
--------------	------

---

**Funktionen**

---

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

---

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

---

**Kennzeichnung**

---

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

---

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

---

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

---

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

---

Typ	Apparat Gr. I
-----	---------------

---

**Geeignet für**

---

robusto Aufputz / robusto Unterputz
-------------------------------------

---

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----

---