



WH36580305A

**robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast  
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 17 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Raccordement à fiche

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

**Cache, porte**

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

---

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

---

**Fonctions**

---

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

---

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

---

**Identification**

---

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

---

Housse	Obturateur centrale
--------	---------------------

---

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

---

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

---

Type	Appareil gr. I
------	----------------

---

**Convient pour**

---

robusto encastré / robuste montage en saillie
---

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---