



WH36580305Q

robusto humide AP compl.: Type 13 avec bornes enfichables avec clapet IP21/ Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast Thermoplastique
---------	------------------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	86 mm
---------	-------

Largeur	86 mm
---------	-------

Profondeur	65 mm
------------	-------

Nombre d'unités	1
-----------------	---

Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
--------------------------------------	------

Profondeur de montage	65 mm
-----------------------	-------

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de connexion
---------------------------	--------------------

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Type de connecteur/prise USB	Raccordement à fiche
------------------------------	----------------------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
-------------------------------------	----------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Oui
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
--	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Pré-équipé avec	Prise de courant
-----------------	------------------

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----