



BSR02MKK

Tapa metálica con bisagras para caja de instalación R02 Cobre envejecido

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con alfombrilla de apertura	No

Dimensiones

Profundidad del montaje	86 mm
Diámetro incorporado	122 mm
Diámetro externo	150 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R02
--	-----

Instalación, montaje

Adecuado para montaje empotrado en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza con agua	Sí

Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

Materiales

Material	Cobre antiguo Zinc
----------	-----------------------

Condiciones de uso

Carga vertical aplicada a través de la superficie mayor (carga pesada)	15 kN
--	-------

Tapa, puerta

Material de la parte superior	Zinc
-------------------------------	------

Condiciones de uso

Carga vertical aplicada a través de área de menor superficie	3 kN
--	------

Tapa, puerta

Tipo de tapa	Tapa con bisagra
--------------	------------------

Funciones

Adecuado para conductos bajo suelo	Sí
------------------------------------	----

Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

Materiales

Colour	Cobre
--------	-------

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	1
---	---

Equipo

Número de tomas SCHUKO	0
Número de cajas de salida	0
Número de mecanismos	0

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK10
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP66

Sostenibilidad

Conforme REACH

Sí

Ilustraciones e imágenes

