



BSR02MKK

tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna do p.instalacyjnej R02 o.cynkowy miedz

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Nie

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	86 mm
Średnica wbudowania	122 mm
Średnica zewnętrzna	150 mm

**Konfiguracja**

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R02
---	-----

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Tak

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Mokry
---------------------	-------

**Materiały**

Materiał	Stara miedz Cynk
----------	---------------------

**Pokrywa, drzwi**

Materiał pokrywy	Cynk
------------------	------

**Warunki użytkowania**

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	15 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

**Pokrywa, drzwi**

Typ pokrywy	Pokrywa uchylna
-------------	-----------------

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

**Dodatkowe informacje**

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

**Materiały**

Kolor	Miedz
-------	-------

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	1
------------------------	---

**Sprzęt**

Liczba gniazd SCHUKO	0
Liczba obudów urządzeń	0
Liczba gniazd BS1363	0

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP66

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Ilustracje | Rysunki

