



BSR02MKK

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ IP66 COPPER-PLATED

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Ναι
Με άνοιγμα	Όχι

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	86 mm
Διάμετρος τοποθέτησης	122 mm
Εξωτερική διάμετρος	150 mm

Ρύθμιση

Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	R02
---	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Ναι
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για υγρό καθαρίσμα	Ναι

Οδηγίες

Συντήρηση δαπέδου	υγρό καθαρίσμα
-------------------	----------------

Υλικά

Υλικό	Παλιός χαλκός Ψευδάργυρος
-------	------------------------------

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)	15 kN
---	-------

Κάλυμμα, πόρτα

Υλικό κάλυψης	Ψευδάργυρος
---------------	-------------

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	3 kN
--	------

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού	Με ανοιγόμενο κάλυμμα
----------------	-----------------------

Λειτουργίες

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναι
--	-----

Κείμενο

Έξοδος καλωδίου	Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-----------------	-------------------------------

Υλικά

Χρώμα	Χαλκός
-------	--------

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	1
Αριθμός υποδοχών SCHUKO	0

Εξοπλισμός

Αριθμός κουτιών εξόδου	0
------------------------	---

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK10
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP66

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

