



BSR02MKK

Gångjärnslock för golvbox, IP66, IP20 i användning, max 10kN, metall, Koppar

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

##### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	86 mm
Inbyggnadsdiameter	122 mm
Ytterdiameter	150 mm

##### Konfiguration

Installationsstorlek	R02
----------------------	-----

##### Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Ja

##### Instruktioner

Golvunderhåll	Våt
---------------	-----

##### Material

Material	Gammal koppar Zink
----------	-----------------------

##### Skydd, dörr

Material skydd	Zink
----------------	------

##### Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	15 kN
Vertikal belastning på små ytor	3 kN

##### Skydd, dörr

Typ av lock	Täckta gångjärn
-------------	-----------------

##### Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

##### Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

##### Material

Färg	Koppar
------	--------

##### Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
--------------------------	---

##### Utrustning

Antal uttag	0
Antal apparathöljen	0
Antal uttagsslådor	0

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK10
Skyddsklass i oanvänt skick	IP66

##### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

