



BSR02MKM

## Metall Klappdeckel für Installationsdose R02 Alt Messing

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

#### Abmessungen

Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	150 mm

#### Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R02
--------------------------------	-----

#### Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Ja

#### Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

#### Werkstoff

Werkstoff	Messing Altmessing Zink
-----------	-------------------------------

#### Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	15 kN
-----------------------------------------------------	-------

#### Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Zink
------------------	------

#### Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN
--------------------------------------	------

#### Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Klappdeckel
------------------	-------------

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

#### Texte

Kabelausslass	Mit Kabelausslass im Deckel
---------------	-----------------------------

#### Werkstoff

Farbe	Messing
-------	---------

#### Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	1
---------------------------------------	---

#### Ausstattung

Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0
Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Gerätebecher	0

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

