



BSR02MKM

Tapa metálica con bisagras para caja de instalación R02 latón envejecido

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras

Sí

Con entalladura para pavimento

No

Dimensiones

Profundidad de montaje

86 mm

Diámetro incorporado

122 mm

Diámetro externo

150 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)

R02

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo

Sí

Adecuado para la instalación de hormigón

Sí

Adecuado para uso en exteriores

No

Adecuado para instalación en suelo elevado

Sí

Adecuado para limpieza en mojado

Sí

Instrucciones

Mantenimiento del suelo

Húmedo

Materiales

Material

Latón

Latón viejo

Zinc

Condiciones de uso

15 kN

Cubierta, puerta

Material de la parte superior

Zinc

Condiciones de uso

3 kN

Cubierta, puerta

Tipo de tapa

Tapa con bisagra

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos

Sí

Texto

Salida de cable

Con salida de cable en la tapa

Materiales

Colour

Latón

Conexión

Número de entradas de conductos de cables

1

Número de tomas SCHUKO

0

Equipo

Número de cajas de salida

0

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Resistencia al impacto IK

IK10

Clase de protección en condiciones no utilizadas

IP66

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC

Si

Ilustraciones e imágenes

