



BSR02MKM

**Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, mosazná**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

S ochranným rámem na koberec	Ano
S prostorem pro koberec	Ne

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	86 mm
Vestavěný průměr	122 mm
Vnější průměr	150 mm

**Konfigurace**

Instalační velikost (podlahová instalace)	R02
---	-----

**Instalace, montáž**

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ano

**Instrukce**

Údržba podlah	Mokré
---------------	-------

**Materiál**

Materiál	Mosaz Stará mosaz Zinek
----------	-------------------------------

**Kryt, dveře**

Materiál krytu	Zinek
----------------	-------

**Podmínky použití**

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	15 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

**Kryt, dveře**

Typ víka	Výklopný kryt
----------	---------------

**Funkce**

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

**Texty**

Vývod kabelů	S kabelovým vývodem v krytu
--------------	-----------------------------

**Materiál**

Barva	Mosaz
-------	-------

**Připojení**

Počet vstupů potrubí	1
----------------------	---

**Vybavení**

Počet zásuvek SCHUKO	0
Počet nosičů přístrojů	0
Počet zásuvkových boxů	0

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK10
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP66

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
----------------	-----

Ilustrace a výkresy

