



BSR02MKS

Tampa redonda 2 Schuko prata

Características técnicas

Arquitetura

Com estrutura de proteção para pavimento	Sim
Com ranhura para pavimento	Não

Dimensões

Profundidade da montagem	86 mm
Diâmetro incorporado	122 mm
Diâmetro exterior	150 mm

Configuração

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	R02
--	-----

Instalação, montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Sim

Instruções

Manutenção do piso	Húmido
--------------------	--------

Materiais

Material	Zinco
----------	-------

Condições de utilização

	15 kN
--	-------

Tampa, porta

Material da cobertura	Zinco
-----------------------	-------

Condições de utilização

	3 kN
--	------

Tampa, porta

Tipo de tampa	Tampa articulada
---------------	------------------

Funções

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

Texto

Saída do cabo	Com saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

Materiais

Cor	Prateado
-----	----------

Conexão

Número de entradas de condutores	1
----------------------------------	---

Equipamento

Número de tomadas SCHUKO	0
Número de caixas de dispositivos	0
Número de caixas de saída	0

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK10
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP66

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim

Imagens e esquemas

