



BSR02MKS

Gångjärnslock för golvbox, IP66, IP20 i användning, max 10kN, metall, Silver

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	86 mm
Inbyggnadsdiameter	122 mm
Ytterdiameter	150 mm

Konfiguration

Installationsstorlek	R02
----------------------	-----

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Ja

Instruktioner

Golvunderhåll	Våt
---------------	-----

Material

Material	Zink
----------	------

Skydd, dörr

Material skydd	Zink
----------------	------

Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	15 kN
Vertikal belastning på små ytor	3 kN

Skydd, dörr

Typ av lock	Täckta gångjärn
-------------	-----------------

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Material

Färg	Silver
------	--------

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
--------------------------	---

Utrustning

Antal uttag	0
Antal apparathöljen	0
Antal uttagslådor	0

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtåligghet IK	IK10
Skyddsklass i oanvänt skick	IP66

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

