



WH36182505A

**robusto Interrupt. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

**Dimensions**

Dimensions	86 x 86 mm
------------	------------

Profondeur	45 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm
--------------------------------------	-------

**Matière**

Couleur	Noir
---------	------

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Textes**

Type de commutation	Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2
---------------------	--------------------------------------

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----