



WH36580303A

**robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Gris

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast  
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 17 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Raccordement à fiche

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

**Cache, porte**

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

---

**Sécurité**

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP21 |
|-------------------------|------|

---

**Fonctions**

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
|------------------------------|-----|

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec éclairage fonctionnel | Non |
|----------------------------|-----|

---

**Identification**

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

---

**Textes**

---

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Housse | Obturateur centrale |
|--------|---------------------|

---

|            |   |
|------------|---|
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
|------------|---|

---

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

---

|      |                |
|------|----------------|
| Type | Appareil gr. I |
|------|----------------|

---

**Convient pour**

---

|   |
|---|
| robusto encastré / robuste montage en saillie |
|---|

---

**Durabilité**

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

---