



WH36580303Q

**robusto AP Feucht Gr.1 komplett: T13 mit Steckklemmen mit IP21-Klappdeckel/ Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast  
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 65 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Einbautiefe 65 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss  
Federzug-Anschluss

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Steckanschluss

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stossfestigkeit IK IK07

---

**Sicherheit**

---

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP21 |
|--------------|------|

---

**Funktionen**

---

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
|------------------------------|------|

---

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
|--------------------------|------|

---

**Kennzeichnung**

---

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

---

**Texte**

---

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
|-----------|-----------------|

---

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
|--------|--------------------------------|

---

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
|--------------|-------------------------------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| Typ | Apparat Gr. I |
|-----|---------------|

---

**Nachhaltigkeit**

---

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

---