



WH36580303Q

robusto humide AP Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	65 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Profondeur de montage	65 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de connexion
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Raccordement à fiche

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	----------------------------------------------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21

Fiche technique du produit

WH36580303Q

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----