



B45418

Boîte de sol TerCia BDS-C45 24 modules prof encastrément 80mm Dim 263x263mm Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

Dimensions

Profondeur de montage	77 mm
Largeur de montage	244 mm
Longueur d'encastrement	244 mm
Longueur	263 mm
Largeur	263 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

Matière

Traitement	Galvanisé
------------	-----------

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
-------------------------------------------------------------------	------

Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN
---------------------------------------------------	------

Fonctions

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
------------------------------------------------	-----

Textes

Sortie de câble	Avec sortie de câble
-----------------	----------------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	2
---------------------------	---

Equipement

Nombre de prises de courant de type SCHUKO	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de boîtiers de dispositifs	3

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----